

Manométer MA-15-10-M5

Cikkszám: 132340

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...10 bar
Névleges méretű manométer	15
Szerkezeti felépítés	Bourdon-csőves manométer mérőszervezet nélkül
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	5
Védettség	IP53
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	M5
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	Acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PC
Ház színe	fekete
Terméksúly	10 g
Skála	Szimpla skála bár (kívül)