

Mágnestekercs MSFW-110-50/60-DS

Cikkszám: 13265

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50/60 Hz, 9,0 VA húzóteljesítmény, 7,0 VA tartóteljesítmény
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 5%
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV-TAA000032X
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka	0.4 Nm
Terméksúly	55 g
Elektromos csatlakozó	A forma a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz