


Rögzítő modul EV-15/40-4

Cikkszám: 13289

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	4 mm
Szorítófelület	15x40
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskekcsek
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...40 °C
Terméksúly	45 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M5
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Membrán alapanyaga	TPE-U(PU)