

# Dugaszolható csatlakozó QSM-3H-2

Cikkszám: 133035

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Mini                                                                |
| Névleges szélesség                           | 1.1 mm                                                              |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                                         |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                     |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                       |
| Kötegméret                                   | 10                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...87 psi                                                |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                      |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                           |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                             |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...80 °C                                                      |
| Terméksúly                                   | 0.6 g                                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | Csatlakozó hüvely Ø3 mm                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 2 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                            |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                   |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                                                 |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                                                 |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                                                 |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                  |