

Műanyag tömlő PUN-H-2X0,4-RT

Cikkszám: 133040

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	2 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	8 mm
Belső Ø	1.2 mm
Min. hajlítási sugár	5 mm
Használati útmutató	TPE-U Ether alapú
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...87 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.0024 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	2 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	piros
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)