

Dugaszolható csavarzat NPQP-D-R12-Q12-FD

Cikkszám: 133050

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	7.2 mm
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	12 g
Rögzítés módja	SW22 hatszögletű fejescsavar
1. pneumatikus csatlakozás	R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PP
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél