

Dugaszolható csatlakozó NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10

Cikkszám: 133098

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	6.5 mm
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	12 g
1. pneumatikus csatlakozás	10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PP
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél