

Átvezető pillanat-csatlakozó NPQP-H-Q8-E-FD

Cikkszám: 133102

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	4.9 mm
Kialakítás	Közfal
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	14.3 g
1. pneumatikus csatlakozás	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PP
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél