

# Dugaszolható T-csatlakozó NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10

Cikkszám: 133116

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                 | Standard                                        |
| Névleges szélesség                    | 3.6 mm                                          |
| Kialakítás                            | T forma                                         |
| Kötegméret                            | 10                                              |
| Szerkezeti felépítés                  | Push-pull elv                                   |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás         | -0.95 bar...10 bar                              |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                              |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C                                  |
| Terméksúly                            | 12 g                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                        | PP                                              |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga      | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |