

**L-csatlakozó**  
**NPQP-L-R38-Q12-FD**  
Cikkszám: 133166

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                          |
| Névleges szélesség                           | 6.9 mm                                                            |
| Kialakítás                                   | L forma                                                           |
| Kötegméret                                   | 1                                                                 |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...65.25 psi                                           |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                                                |
| Élelmiszerekkel használható                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                    |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...60 °C                                                    |
| Terméksúly                                   | 18 g                                                              |
| Rögzítés módja                               | SW22 hatszögletű fejescsavar                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | R3/8 külső menet                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                         |
| Oldógyűrű színe                              | átlátszó fehér                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                 |
| Ház alapanyaga                               | PP                                                                |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                |