

Fékező ellenállás CACR-LE2-72-W500

Cikkszám: 1336611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	500
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Impulzusenergiás fékező ellenállás 380 V-on	2000 Ws
Impulzusenergiás fékező ellenállás 780 V-on	1800 Ws
Teljesítmény 35% ED és 20°C hőmérsékleten	500 W
Fékező ellenállás névleges teljesítménye	200 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 380 V-on	150 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 780 V-on	120 W
Ellenállás értéke	72 ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	550 g
Rögzítés módja	választhatóan: átmenő furattal tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis