

Fékező ellenállás CACR-KL2-67-W1800

Cikkszám: 1336617

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	600
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Impulzusenergiás fékező ellenállás 380 V-on	10800 Ws
Impulzusenergiás fékező ellenállás 780 V-on	10800 Ws
Teljesítmény 35% ED és 20°C hőmérsékleten	1800 W
Fékező ellenállás névleges teljesítménye	720 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 380 V-on	720 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 780 V-on	720 W
Ellenállás értéke	67 ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	4000 g
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal választhatóan:
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis