


# Fékező ellenállás CACR-KL2-33-W2400

Cikkszám: 1336619

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Méret                                         | 600                                              |
| Beépítési helyzet                             | szabad konvekció<br>függőleges                   |
| Impulzusenergiás fékező ellenállás 380 V-on   | 21600 Ws                                         |
| Impulzusenergiás fékező ellenállás 780 V-on   | 21600 Ws                                         |
| Teljesítmény 35% ED és 20°C hőmérsékleten     | 3600 W                                           |
| Fékező ellenállás névleges teljesítménye      | 1440 W                                           |
| Fékellenállás névleges teljesítménye 380 V-on | 1440 W                                           |
| Fékellenállás névleges teljesítménye 780 V-on | 1440 W                                           |
| Ellenállás értéke                             | 33 ohm                                           |
| Engedély                                      | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)       |
| LABS konformitás                              | VDMA24364-Zone III                               |
| Védettség                                     | IP65                                             |
| Környezeti hőmérséklet                        | 0 °C...50 °C                                     |
| Terméksúly                                    | 8000 g                                           |
| Rögzítés módja                                | átmenő furattal<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések         | RoHS-kompatibilis                                |