


# Tengelykapcsoló ház EAMK-A-N38-38D

Cikkszám: 1345947

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapágyhőmérséklet                    | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Terméksúly                            | 85 g              |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | N38               |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja   | 38D               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |