

# Szorító hüvely EAMH-60-6-C18.1-P

Cikkszám: 1354095

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret                                 | 60                     |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 1.57 kgmm <sup>2</sup> |
| Terméksúly                            | 44 g                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |