

**Szorító hüvely**  
**EAMH-60-12-C18.1-P**  
Cikkszám: 1354099

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret                                 | 60                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 1.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Terméksúly                            | 32 g                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |