

Szorító hüvely
EAMH-110-14-C34-P
Cikkszám: 1354104

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	35.8 kgmm ²
Terméksúly	267 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis