

Szorító hüvely
EAMH-145-12-C34-P
Cikkszám: 1354108

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	43.9 kgmm ²
Terméksúly	338 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis