

Szorító hüvely
EAMH-145-24-C34-P
Cikkszám: 1354109

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetatlenségi nyomaték	34 kgmm ²
Terméksúly	229 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis