

# Vákuum szívókorong VASB-40-1/4-SI-B

Cikkszám: 1372910

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés      | 13.7 mm                                                        |
| Névleges szélesség                    | 4 mm                                                           |
| Szívókorong átmérője                  | 40 mm                                                          |
| Szívókorong kapacitása                | 11.11 cm <sup>3</sup>                                          |
| Csatlakozási helyzet                  | felső                                                          |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                |
| Szívókorongalak                       | kerek harmonika, 1,5-szörös                                    |
| Üzemi nyomás                          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                 | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Üzemi közeg                           | léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                             |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...200 °C                                                |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson      | 58 N                                                           |
| Terméksúly                            | 18 g                                                           |
| Rögzítés módja                        | vákuumcsatlakozással                                           |
| Vákuumcsatlakozás                     | G1/4                                                           |
| Szín                                  | áttetsző                                                       |
| Shore-keménység                       | 60 +/- 5                                                       |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                              |
| Szívókorong alapanyaga                | VMQ (szilikon)                                                 |