

Csatlakozó
EAMD-32-32-14-16X20
Cikkszám: 1377840

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	14 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	32
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	124 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis