

Vákuum szívókorong VASB-75-1/4-SI-B

Cikkszám: 1378427

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	15.5 mm
Névleges szélesség	4 mm
Szívókorong átmérője	75 mm
Szívókorong kapacitása	65.5 cm ³
Hatékony szívóátmérő	64.4 mm
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...200 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	228 N
Terméksúly	78 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Szín	áttetsző
Shore-keménység	60 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	VMQ (szilikon)