

# Vákuum szívókorong VASB-30-1/8-PUR-B

Cikkszám: 1395690

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés      | 13.9 mm  |
| Névleges szélesség                    | 3 mm   |
| Szívókorong átmérője                  | 30 mm  |
| Szívókorong kapacitása                | 6.18 cm <sup>3</sup>   |
| Hatékony szívóátmérő                  | 24.8 mm  |
| Csatlakozási helyzet                  | felső  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint  |
| Szívókorongalak                       | kerek harmonika, 1,5-szörös                                    |
| Üzemi nyomás                          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                 | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Üzemi közeg                           | légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-A1-L   |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C   |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson      | 34 N   |
| Terméksúly                            | 14 g   |
| Rögzítés módja                        | vákuumcsatlakozással   |
| Vákuumcsatlakozás                     | G1/8   |
| Szín                                  | kék  |
| Shore-keménység                       | 60 +/- 5   |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga   | Sárgaréz   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| Szívókorong alapanyaga                | PUR  |