

Vákuum szívókorong VAS-30-1/8-PUR-B

Cikkszám: 1396090

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	1.9 mm
Névleges szélesség	3 mm
Szívókorong átmérője	30 mm
Szívókorong kapacitása	1.29 cm ³
Hatékony szívóátmérő	24.8 mm
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	34 N
Terméksúly	12 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/8
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	PUR