

Csőcsonkos csatlakozó CRCN-3/8-PK-6

Cikkszám: 13974

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5.3 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Kötegméret	1
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	23.7 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Menettömítés alapanyaga	PA erősítés TPE-U(PU)