

Véglap készlet
NEV-3DA/DB-NPT
Cikkszám: 13997

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	190 mm
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögzítés típusa	becsavarozható
1. pneumatikus csatlakozás	NPT1-11 1/2
3. pneumatikus csatlakozás	NPT1-11 1/2
5. pneumatikus csatlakozó	NPT1-11 1/2