

# Vákuumgenerátor

## VAD-1/8

Cikkszám: 14015

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Laval-fúvóka névleges átmérője     | 0.8 mm                                                       |
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                              |
| Ejektorkarakterisztikája           | magas vákuum                                                 |
| Szerkezeti felépítés               | T forma                                                      |
| Üzemi nyomás                       | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi  |
| Max. vákuum                        | 80 %                                                         |
| Üzemi közeg                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Közeghőmérséklet                   | -20 °C...80 °C                                               |
| Környezeti hőmérséklet             | -20 °C...80 °C                                               |
| Rögzítés módja                     | átmenő furattal                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás         | G1/8                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás         | G1/8                                                         |
| Vákuumcsatlakozás                  | G1/8                                                         |
| Ház alapanyaga                     | Alumínium présöntvény                                        |