

Csatlakozó aljzat MSSD-E

Cikkszám: 14098

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	8 g
1. elektromos csatlakozó	Szögletes aljzat, négyszög forma, 3 pólusú, C forma
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...300 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	6 A
Kábelcsavarzat	Pg7
Kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	NBR