


# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

Cikkszám: 1433709

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret                                 | 145                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                    |
| Max. fordulatszám                     | 4000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III     |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP65                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 2270 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjárat hajtónyomaték               | 2 Nm                   |
| Átvihető forgatónyomaték              | 50 Nm                  |
| Terméksúly                            | 12100 g                |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D80B                   |
| Interfész kód Motor In                | 140 A                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |