

Csatlakozó
EAMC-40-66-10-12
Cikkszám: 1452794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	10 mm
2. tartó átmérője	12 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	42.3 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	139 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis