

**Csatlakozó**  
**EAMC-40-66-11-14**  
Cikkszám: 1452798

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 11 mm                  |
| 2. tartó átmérője                     | 14 mm                  |
| Méret                                 | 40                     |
| Névleges hossz                        | 66 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 6500 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 21 Nm                  |
| Terméksúly                            | 139 g                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |