


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D40-60H

Cikkszám: 1454242

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 66.5 mm                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 12.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 570 g                  |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D40<br>D40C            |
| Interfész kód Motor In                | 60H                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |