


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-S48-60H-G2

Cikkszám: 1456652

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	62.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	430 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S48
Interfész kód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis