

**Szorító hüvely**  
**EAMH-145-19-C34-P**  
Cikkszám: 1459342

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                |
|---------------------------------------|----------------------|
| Méret                                 | 145                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint      |
| Max. fordulatszám                     | 4000 1/min           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L       |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C       |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C       |
| Tehetatlenségi nyomaték               | 38 kgmm <sup>2</sup> |
| Terméksúly                            | 281 g                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis    |