


Motor karima
EAMF-A-44C-60G/H-S1
Cikkszám: 1460105

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	300 g
Interfészkód Motor In	60G 60H
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	44C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis