


Motor karima EAMF-A-44A/B/C-67A-S1

Cikkszám: 1476305

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	180 g
Interfész kód Motor In	67 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	44 A 44B 44C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis