

csatlakozó
EAMC-67-62-24-32
Cikkszám: 1485796

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	24 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	62 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	280 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	143 Nm
Terméksúly	428 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis