


Közelítéskapcsoló SMEO-4U-K-LED 230

Cikkszám: 150011

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	DIN EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris LED funkció nélkül
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	2 ms
Kikapcsolási idő	0.05 ms
Max. kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. kimenő AC áram	250 mA
Max. DC kimeneti áram	120 mA
Max. kapcsolási kapacitás AC	10 VA
Max. DC kapcsolási kapacitás	10 W
Feszültségesés	4.5 V
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	12 V...250 V
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...250 V
Póluscsere elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó kimenet iránya	mentén

Jellemző	Érték
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	tartozékkal
Meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	70 g
Ház alapanyaga	PET TPE-O
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP67
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3