

Időzítő PZVT-300-SEC

Cikkszám: 150239

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	mechanikus folyamatmérő pneumatikus meghajtással
Kikapcsolási nyomás	0.1 bar
Üzemi nyomás	2 bar...6 bar
Bekapcsolási nyomás	1.6 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	50 l/min
Állítható késleltetési idő	20 s...300 s
Beállítási pontosság	± 6 s
Szünet időtartama a visszaállításhoz	200 ms
Időbeállítás ismétlési pontossága	± 3 s
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP54 védősapkával és homlokkerettel az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	45 g
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés
Pneumatikus csatlakozó	M5 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	ABS