


Közelítéskapcsoló SIES-V3B-PS-S-L

Cikkszám: 150491

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Névleges kapcsolási távolság	2 mm
Biztosított kapcsolási távolság	1.6 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 0,45 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,3 Sárgarézt = 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Ismétlési pontosság	0.1 mm
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. kapcsolási frekvencia	1200 Hz
Max. DC kapcsolási frekvencia	1200 Hz
Maximális kimeneti áram a hőmérséklettől függően	200 mA <= 50 °C-on 150 mA <= 85 °C-on
Feszültségesés	3.2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjáratú áram	30 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M8x1 Csatlakozó
Méret	15x20x30 mm
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	120 g
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED

Jellemző	Érték
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
További érzékelő információk kiválasztása	Különleges kialakítás
Elektromos kimenet	PNP
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivitel