

# Rögzítő modul EV-16-4

Cikkszám: 150682

FESTO



## Adatlap

| Jellemző               | Érték                                          |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Löket                  | 4 mm                                           |
| Szorítófelület         | Ø 16                                           |
| Beépítési helyzet      | tetszés szerint                                |
| Működési mód           | egyszeres működésű                             |
| Üzemi nyomás           | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                     |
| Üzemi közeg            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| LABS konformitás       | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...40 °C                                 |
| Terméksúly             | 15 g                                           |
| Rögzítés módja         | átmenő furattal                                |
| Pneumatikus csatlakozó | M3                                             |
| Ház alapanyaga         | Alumínium présöntvény                          |
| Membrán alapanyaga     | TPE-U(PU)                                      |