


Közelítéskapcsoló SMEO-1-S-24-B

Cikkszám: 150847

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Pozíció
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Max. kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. kimeneti áram	1 A
Max. kapcsolási kapacitás AC	27 VA
Max. DC kapcsolási kapacitás	27 W
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Póluscseré elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteselés Csavaros rögzítés nem forgatható
1. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus	Kompatibilis a reteselő zárral Kompatibilis az elforgatható csavaros zárral
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Rögzítés módja	tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	20 g

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	Epoxi-gyanta PET Acél Cink-présöntvény
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L