

Profilléc
SLZS-25- -
Cikkszám: 150917

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	T-nyílás a közelítéskapcsolóhoz
Max. profilhossz	2800 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyúØ-höz	Ø20
Szerkezeti felépítés	Érzékelőléc
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Rögzítés módja	átmenő furattal és csavarral
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött acél