


# Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-PK-4-B

Cikkszám: 151173

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                            | Érték                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                                       | Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció                                                                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                          | 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával                                                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                           | G1/4 külső menet                                                                                                                  |
| Beállítóelem                                                                        | Hornyolt csavar                                                                                                                   |
| Rögzítés módja                                                                      | becsavarozható                                                                                                                    |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                         | 260 l/min                                                                                                                         |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban                                   | 220 l/min...260 l/min                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                                                              | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Tengeri besorolás                                                                   | lásd a tanúsítványt                                                                                                               |
| Robbanásvédelem                                                                     | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Beépítési helyzet                                                                   | tetszés szerint                                                                                                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                                        | 0.3 bar...10 bar                                                                                                                  |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)          | 370 l/min                                                                                                                         |
| Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál | 315 l/min...370 l/min                                                                                                             |
| Üzemi közeg                                                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                      |
| LABS konformitás                                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Tiszta szoba osztály                                                                | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                 |
| Közeghőmérséklet                                                                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Névleges szélesség                                                                  | 6 mm                                                                                                                              |
| Max. meghúzási nyomaték                                                             | 11 Nm                                                                                                                             |
| Terméksúly                                                                          | 44 g                                                                                                                              |

| Jellemző                              | Érték                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis           |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                         |
| Szabályozó csavar alapanyaga          | Sárgaréz                    |
| Lengő csatlakozó alapanyaga           | Cink-présöntvény            |