

# Hosszkiegyenlítő VAL-1/4-20

Cikkszám: 151211

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó       | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerkezeti felépítés                        | Vákuumcsatlakozás felül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Üzemi nyomás                                | -0.95 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KBK korrózióállósági osztály                | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramkört lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terméksúly                                  | 118 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rögzítés módja                              | M26x1,5 külső menettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szívókorong felfogása                       | G 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vákuumcsatlakozás                           | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tömítések alapanyaga                        | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ház alapanyaga                              | Alumínium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tartó alapanyaga                            | Alumínium<br>POM<br>erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |