


Fojtó-visszacsapó szelep GR-1/8-B

Cikkszám: 151215

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés átmenő furattal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	210 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	180 l/min...275 l/min
Üzemi nyomás	0.5 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ház alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Névleges szélesség	3 mm
Terméksúly	31 g
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alanyaga	NBR
Hüvely alanyaga	POM
Szabályozó csavar alanyaga	erősen ötvöztött acél

Jellemző	Érték
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet