


# Fojtó-visszacsapó szelep

## GRLA-1/4-NPT-B

Cikkszám: 151547

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                   | Érték                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                              | Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                 | 1/4 NPT belső menet                                          |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                  | 1/4 NPT külső menet                                          |
| Beállítóelem                                                               | Hornyolt csavar                                              |
| Rögzítés módja                                                             | becsavarozható                                               |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                | 610 l/min                                                    |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban                          | 450 l/min...820 l/min                                        |
| Környezeti hőmérséklet                                                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Beépítési helyzet                                                          | tetszés szerint                                              |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                               | 0,3 bar...10 bar                                             |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 1200 l/min                                                   |
| Üzemi közeg                                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010[7:4:4] szerint               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                                       | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                                                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve                       | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                            |
| Közeghőmérséklet                                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Névleges szélesség                                                         | 6 mm                                                         |
| Max. meghúzási nyomaték                                                    | 11 Nm                                                        |
| Becsavarható tengelycsap alanyaga                                          | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                      | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alanyaga                                                         | NBR                                                          |
| Szabályozó csavar alanyaga                                                 | Sárgaréz                                                     |
| Lengő csatlakozó alanyaga                                                  | Cink-présöntvény                                             |