

Fojtó-visszacsapó szelep

GRLA-3/8-NPT-B

Cikkszám: 151555

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.3 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Lengő csatlakozó alapanyaga	Cink-présöntvény