


Csatlakozó aljzat kábelrel

KMEB-1-24-2.5-LED

Cikkszám: 151688

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot-kijelző	Sárga LED
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	125 g
1. elektromos csatlakozó	Aljzat, az EN 175301-803 szabvány szerint, C forma
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, megjegyzés a kábelkivezetéshez	90°
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábelátmérő	5.2 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,5 mm ²
Vezetékvégek	Érvég hüvely
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PA66-GF30
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Ezüstözött rézötvözet