

Világító tömítés MEB-LD-230AC

Cikkszám: 151718

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Terméksúly	0.6 g
Elektromos csatlakozó	C forma a DIN EN 175301-803 szerint négyzet formá MSEB
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Védővezető csatlakozás	van
Világító tömítés névleges teljesítménye	0.33 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Szín	áttetsző